

**Garant****Fresa a inserti a spianare a 45°, taglio destro, a manicotto, Ø D / Numero taglienti Z: 32/3mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	214200 32/3
GTIN	4045197702319
Classe articolo	210

## Descrizione

**Nota:**

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 5,7** con lama n. art. **674252 Dim. 20IP**.

## Descrizione tecnica

Ø Tagliente $D_c$	32 mm
Inserto adatto	SE.. 1204..
Ø Foro di attacco	16 mm
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	40 mm
Set di viti per inserti	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Ø Esterno massimo $D_{max}$	44 mm
Numero taglienti Z	3
Esecuzione del codolo	a manicotto

Angolo di regolazione κ	45 grado
Passo dei taglienti	differente
Passaggio interno per LR	sì
Strategia di truciolatura	MTC
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Frese a spianare

## Accessori

Set di viti per inserti 10 pezzi	219800
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 5,7 Nm	211750 5,7
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 20IP	674252 20IP