

Garant GRIDLINE

Cassetto, 200 kg, 46×24G, Altezza frontalini cassette: 150mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	931455 150
GTIN	4062406064990
Classe articolo	9GK

Descrizione**Esecuzione:**

Cassetti a estrazione totale. Maniglioni in alluminio con cartellini sostituibili e riscrivibili per la facile individuazione del materiale.

Fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 50 mm o 2G (a partire da un'altezza frontalini dei cassetti di 75 mm).

Portata 200 kg.

Per:

Corpo per cassetti 50×28G n. art. 931435.

Fornitura:

Cassetto con cad. 1 paio di guide.

Verniciatura:

Corpo dei cassetti grigio chiaro RAL 7035, frontalini antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Nota:

È possibile utilizzare solo separatori lisci a incastro GridLine nelle larghezze 2G, 4G, 6G, 8G, 10G o 12G.

Descrizione tecnica

Peso	23 kg
Superficie utile dei cassetti in G	46×24
Portata cassetti/ripiani estraibili	200 kg
Altezza frontalino	150 mm
Altezza utile	125 mm

Larghezza utile in G	46
Profondità utile in G	24
Campo d'impiego	Armadio portautensili
Larghezza utile	1150 mm
Profondità utile	600 mm
Con cassette con sblocco di sicurezza	no
Spessore del materiale	1,2 mm
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cassette Larghezza utile × Profondità utile in G	46×24G
Tipo di prodotto	Cassetto

Accessori

Set di cartellini per l'individuazione del materiale 10 pezzi Larghezza utile dei cassette in G 46	951030 46
Set di coperture in PVC per maniglioni 10 pezzi Larghezza utile dei cassette in G 46	951032 46
Terminali per maniglioni 20 pezzi Modello 10	951025 10