

Garant
Barra alesatrice HM, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 25/12mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260016 25/12
GTIN	4062406065171
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	250 mm
Set di viti per inserti	269028 8
Misura inserto	12 mm
Lunghezza della testina L ₁	16 mm
Altezza di serraggio L ₂	24 mm
Spostamento centrale L ₃	15 mm
Inserto adatto	CC.. 1204..
Codice ISO portautensile	E25S SCLCR/L12
Ø Preforatura minimo D _{min}	30 mm
Angolo di regolazione κ	95 grado
Ø Codolo D _s	25 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	8×D
Materiale da taglio	HM
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice

Accessori

Set di viti per inserti Modello 8

269028 8

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15

674248 TX15

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500