

Garant GRIDLINE

**Cassettiera per utensili con cassetti 200 kg, 36×20G, Altezza mm / Numero di cassetti: 1000/8****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	930715 1000/8
GTIN	4062406065676
Classe articolo	9GK

**Descrizione****NOTA: selezione del colore possibile****Esecuzione:**

Corpo cassetiera 40×24G, completo di cassetti 36×20G. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale.** Cassetti con fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontali dei cassetti da 75 mm). Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti.

Cassetto da **50 mm con 75 kg** di portata. Cassetto da **75 mm con 200 kg** di portata.

**Collocamento:**

altezza frontali dei cassetti mm: 50, 75, 75, 100, 100, 125, 125, 250

**Verniciatura:**

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

**Nota:**

Qualora l'armadio venisse spostato, è obbligatorio chiudere a chiave i cassetti.

Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Superficie utile dei cassetti in G: 36×20

Altezza: 1000 mm

Larghezza: 1000 mm

Profondità: 600 mm

Altezza utile: 900 mm  
 Altezza utile per cassette: 900 mm  
 Cassette larghezza utile: 900 mm

## Descrizione tecnica

Profondità	600 mm
Altezza utile per cassette	900 mm
Peso	175 kg
Altezza fronte cassette	50 mm
Altezza fronte cassette	75 mm
Altezza fronte cassette	75 mm
Altezza fronte cassette	100 mm
Altezza fronte cassette	100 mm
Altezza fronte cassette	125 mm
Altezza fronte cassette	125 mm
Altezza fronte cassette	250 mm
Larghezza utile cassette	900 mm
Larghezza	1000 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Numero dei cassette	8
Altezza utile	900 mm
Numero di porte	0
Altezza	1000 mm
Profondità utile cassette	500 mm
Superficie utile dei cassette in G	36x20
Cassette profondità utile in G	20
Cassette larghezza utile in G	36
Numero di ripiani estraibili	0
Struttura portante sotto la postazione di lavoro regolabile in altezza	no

Spessore del materiale	1,2 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	200 kg
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	36x20G
Tipo di prodotto	Armadio portautensili

## Accessori

Cassetto, 200 kg Altezza frontalini cassette 75 mm	930745 75
Cassetto, 200 kg Altezza frontalini cassette 100 mm	930745 100
Frontalini serratura per GridLine Modello HU21	914227 HU21
Cassetto, 200 kg Altezza frontalini cassette 250 mm	930745 250
Cassetto, 200 kg Altezza frontalini cassette 125 mm	930745 125
Corpo per cassette Altezza 1000 mm	930735 1000
Cassetto, 75 kg Altezza frontalini cassette 50 mm	930743 50