

Garant GRIDLINE

Cassettiera per utensili con cassetti 200 kg, 46×24G, Altezza mm / Numero di cassetti: 800/7**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	931415 800/7
GTIN	4062406065744
Classe articolo	9GK

Descrizione**Esecuzione:**

Cassettiera per utensili 50×28G completa di cassetti 46×24G. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale** con sblocco a una mano. Cassetti con fori con passo da 50 mm o 2G (a partire da un'altezza frontali dei cassetti di 75 mm). Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti.

Cassetto **da 50 mm con 75 kg** di portata. Cassetto **a partire da 75 mm con 200 kg** di portata.

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Nota:

Qualora l'armadio venisse spostato, è obbligatorio chiudere a chiave i cassetti.

È possibile utilizzare solo separatori lisci a incastro GridLine nelle larghezze 2G, 4G, 6G, 8G, 10G o 12G.

Descrizione tecnica

Profondità	700 mm
Peso	195 kg
Cassetti profondità utile in G	24
Altezza fronte cassetti	75 mm

Altezza fronte cassette	75 mm
Altezza fronte cassette	75 mm
Altezza fronte cassette	75 mm
Altezza fronte cassette	100 mm
Altezza fronte cassette	100 mm
Altezza fronte cassette	200 mm
Altezza	800 mm
Altezza utile per cassette	700 mm
Superficie utile dei cassette in G	46×24
Numero di porte	0
Numero dei cassette	7
Larghezza utile cassette	1150 mm
Larghezza	1250 mm
Altezza utile	700 mm
Profondità utile cassette	600 mm
Cassette larghezza utile in G	46
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Struttura portante sotto la postazione di lavoro regolabile in altezza	no
Numero di ripiani estraibili	0
Spessore del materiale	1,2 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	200 kg
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	46×24G
Tipo di prodotto	Armadio portautensili

Accessori

Frontalini serratura per GridLine Modello HU21	914227 HU21
Corpo per cassette Altezza 800 mm	931435 800
Cassetto,200 kg Altezza frontalini cassette 100 mm	931455 100
Cassetto,200 kg Altezza frontalini cassette 125 mm	931455 125
Cassetto,200 kg Altezza frontalini cassette 150 mm	931455 150
Cassetto,200 kg Altezza frontalini cassette 200 mm	931455 200
Cassetto,200 kg Altezza frontalini cassette 250 mm	931455 250
Cassetto,200 kg Altezza frontalini cassette 300 mm	931455 300
Cassetto,200 kg Altezza frontalini cassette 75 mm	931455 75
Set di chiavi a bussola da 1/2 e 1/4 pollice Numero degli utensili 41	953860 41
Zoccolo inforcabile con lato amovibile, profondità 28G,altezza 100 mm Larghezza alloggiamento G 50	958085 50