

Garant GRIDLINE

Cassettiera per utensili con cassetti 200 kg, 46×24G, Altezza mm / Numero di cassetti: 1000/6**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	931415 1000/6
GTIN	4062406065751
Classe articolo	9GK

Descrizione**Esecuzione:**

Cassettiera per utensili 50×28G completa di cassetti 46×24G. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale** con sblocco a una mano. Cassetti con fori con passo da 50 mm o 2G (a partire da un'altezza frontalini dei cassetti di 75 mm). Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti.

Cassetto **da 50 mm con 75 kg** di portata. Cassetto **a partire da 75 mm con 200 kg** di portata.

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Nota:

Qualora l'armadio venisse spostato, è obbligatorio chiudere a chiave i cassetti.

È possibile utilizzare solo separatori lisci a incastro GridLine nelle larghezze 2G, 4G, 6G, 8G, 10G o 12G.

Descrizione tecnica

Cassetti profondità utile in G	24
Altezza utile per cassetti	900 mm
Profondità	700 mm

Larghezza	1250 mm
Altezza fronte cassette	75 mm
Altezza fronte cassette	100 mm
Altezza fronte cassette	125 mm
Altezza fronte cassette	150 mm
Altezza fronte cassette	200 mm
Altezza fronte cassette	250 mm
Numero di porte	0
Altezza utile	900 mm
Cassetti larghezza utile in G	46
Larghezza utile cassette	1150 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Numero dei cassette	6
Profondità utile cassette	600 mm
Peso	197 kg
Superficie utile dei cassette in G	46×24
Altezza	1000 mm
Struttura portante sotto la postazione di lavoro regolabile in altezza	no
Numero di ripiani estraibili	0
Spessore del materiale	1,2 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	200 kg
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	46×24G
Tipo di prodotto	Armadio portautensili

Accessori

Frontalini serratura per GridLine Modello HU21	914227 HU21
Cassetto,200 kg Altezza frontalini cassette 75 mm	931455 75
Cassetto,200 kg Altezza frontalini cassette 125 mm	931455 125
Cassetto,200 kg Altezza frontalini cassette 200 mm	931455 200
Cassetto,200 kg Altezza frontalini cassette 100 mm	931455 100
Cassetto,200 kg Altezza frontalini cassette 250 mm	931455 250
Cassetto,200 kg Altezza frontalini cassette 150 mm	931455 150
Cassetto,200 kg Altezza frontalini cassette 300 mm	931455 300
Corpo per cassette Altezza 1000 mm	931435 1000