

Garant GRIDLINE

Cassettiera per utensili con cassetti 200 kg, 46×24G, Altezza mm / Numero di cassetti: 1000/10**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	931415 1000/10
GTIN	4062406065775
Classe articolo	9GK

Descrizione**Esecuzione:**

Cassettiera per utensili 50×28G completa di cassetti 46×24G. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale** con sblocco a una mano. Cassetti con fori con passo da 50 mm o 2G (a partire da un'altezza frontalini dei cassetti di 75 mm). Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti.

Cassetto **da 50 mm con 75 kg** di portata. Cassetto **a partire da 75 mm con 200 kg** di portata.

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Nota:

Qualora l'armadio venisse spostato, è obbligatorio chiudere a chiave i cassetti.

È possibile utilizzare solo separatori lisci a incastro GridLine nelle larghezze 2G, 4G, 6G, 8G, 10G o 12G.

Descrizione tecnica

Altezza	1000 mm
Cassetti profondità utile in G	24
Numero di porte	0

Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Numero dei cassetti	10
Profondità	700 mm
Altezza utile per cassetti	900 mm
Profondità utile cassetti	600 mm
Larghezza	1250 mm
Larghezza utile cassetti	1150 mm
Cassetti larghezza utile in G	46
Altezza fronte cassetti	75 mm
Altezza fronte cassetti	100 mm
Altezza fronte cassetti	100 mm
Altezza fronte cassetti	100 mm
Altezza fronte cassetti	100 mm
Altezza fronte cassetti	100 mm
Altezza fronte cassetti	100 mm
Altezza utile	900 mm
Peso	256 kg
Superficie utile dei cassetti in G	46×24
Numero di ripiani estraibili	0
Struttura portante sotto la postazione di lavoro regolabile in altezza	no
Spessore del materiale	1,2 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	200 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola

Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	46x24G
Tipo di prodotto	Armadio portautensili

Accessori

Cassetto,200 kg Altezza frontalini cassette 125 mm	931455 125
Cassetto,200 kg Altezza frontalini cassette 200 mm	931455 200
Cassetto,200 kg Altezza frontalini cassette 150 mm	931455 150
Cassetto,200 kg Altezza frontalini cassette 250 mm	931455 250
Cassetto,200 kg Altezza frontalini cassette 100 mm	931455 100
Frontalini serratura per GridLine Modello HU21	914227 HU21
Cassetto,200 kg Altezza frontalini cassette 75 mm	931455 75
Cassetto,200 kg Altezza frontalini cassette 300 mm	931455 300
Corpo per cassette Altezza 1000 mm	931435 1000