

bimos

Sgabello girevole, espanso PU, con rotelle**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	965396
GTIN	4016849295626
Classe articolo	96B

Descrizione**Esecuzione:**

Basamento a stella con 5 punti di appoggio in plastica. Altezza seduta regolabile mediante molla a gas di sicurezza con scatto ad anello. Seduta in robusto espanso PU.

Ø Basamento a stella 640 mm.

Ø seduta 350 mm.

Norma:**DIN 68877**

Portata sedia: 120 kg

Campo di regolazione altezza: 430 - 600 mm

Ø seduta: 350 mm

Colore materiale seduta: nero

Descrizione tecnica

Colore materiale seduta	nero
Ø basamento a stella	640 mm
Esecuzione regolazione dell'altezza	Molla a gas

Esecuzione ruote	Rotelle morbide per fondi duri frenate in base al carico
Ø seduta	350 mm
Esecuzione struttura portante	Basamento a stella con 5 punti di appoggio
Materiale seduta	Espanso PU
Norma	DIN 68877
Esecuzione basamento a stella	Set di rotelle
Materiale basamento a stella	Plastica
Portata	120 kg
Modalità regolazione altezza	Scatto ad anello
Serie	Base-Tec
Esecuzione	con rotelle
Portata sedia	120 kg
Campo di regolazione altezza	430 - 600 mm
Tipo di prodotto	Sgabello

Accessori

Ruote fisse e con freno (1 set = 5 pezzi) Modello 1	963202 1
Ruote (1 set = 5 pezzi)	963187