



Set di punte elicoidali in HSS n. art. 114020 in cassetta, non rivestito, Modello: 1-13



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	115030 1-13
GTIN	4045197024176
Classe articolo	12B

Descrizione

Esecuzione:

Composto da punte elicoidali a norma DIN 338.

Esecuzione rullata, angolo dell'elica, spessore del nocciolo e conicità normali.

Punta elicoidale robusta con nocciolo rinforzato e tagliente trasversale ridotto per foratura facile e centratura precisa del foro tracciato. **Cavità per trucioli rullate di precisione.**

Descrizione tecnica

Punte a misure crescenti di	0,5 mm
Numero di punte	25
Intervallo di diametri	1 - 13 mm
Codolo	Codolo cilindrico
Numero taglienti Z	2
Rivestimento	non rivestito

Scheda tecnica

Materiale da taglio	HSS
Norma	DIN 338
Modello	N
Tolleranza Ø nominale	h8
Angolo di affilatura	118 grado
Passaggio interno per LR	no
In cassetta	sì
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Punta elicoidale

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	45 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	40 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	30 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	25 m/min	P
GG(G)	limitatamente adatto	25 m/min	K
Uni	limitatamente adatto		
Olio	idoneo		
a umido max.	idoneo		

Accessori

Punta elicoidale in HSSrullata di precisione N Ø DC h8 5,5 mm	114020 5,5
Punta elicoidale in HSSrullata di precisione N Ø DC h8 4,5 mm	114020 4,5
Punta elicoidale in HSSrullata di precisione N Ø DC h8 7 mm	114020 7

Scheda tecnica

Punta elicoidale in HSSrullata di precisione N Ø DC h8 7,5 mm	114020 7,5
Punta elicoidale in HSSrullata di precisione N Ø DC h8 11 mm	114020 11
Punta elicoidale in HSSrullata di precisione N Ø DC h8 10,5 mm	114020 10,5
Punta elicoidale in HSSrullata di precisione N Ø DC h8 1,5 mm	114020 1,5
Punta elicoidale in HSSrullata di precisione N Ø DC h8 6 mm	114020 6
Punta elicoidale in HSSrullata di precisione N Ø DC h8 9 mm	114020 9
Punta elicoidale in HSSrullata di precisione N Ø DC h8 8 mm	114020 8
Punta elicoidale in HSSrullata di precisione N Ø DC h8 11,5 mm	114020 11,5
Punta elicoidale in HSSrullata di precisione N Ø DC h8 12,5 mm	114020 12,5
Punta elicoidale in HSSrullata di precisione N Ø DC h8 12 mm	114020 12
Punta elicoidale in HSSrullata di precisione N Ø DC h8 8,5 mm	114020 8,5
Punta elicoidale in HSSrullata di precisione N Ø DC h8 3,5 mm	114020 3,5
Punta elicoidale in HSSrullata di precisione N Ø DC h8 13 mm	114020 13
Punta elicoidale in HSSrullata di precisione N Ø DC h8 5 mm	114020 5
Punta elicoidale in HSSrullata di precisione N Ø DC h8 9,5 mm	114020 9,5
Punta elicoidale in HSSrullata di precisione N Ø DC h8 3 mm	114020 3
Punta elicoidale in HSSrullata di precisione N Ø DC h8 2,5 mm	114020 2,5
	114020 10

Scheda tecnica

Punta elicoidale in HSSrullata di precisione N Ø DC h8 10 mm

Punta elicoidale in HSSrullata di precisione N Ø DC h8 2 mm

114020 2

Punta elicoidale in HSSrullata di precisione N Ø DC h8 6,5 mm

114020 6,5

Punta elicoidale in HSSrullata di precisione N Ø DC h8 1 mm

114020 1

Punta elicoidale in HSSrullata di precisione N Ø DC h8 4 mm

114020 4

Cassetta vuota, per punte elicoidali DIN 338 Modello 1-13

115475 1-13