

bimos

Sgabello girevole, espanso PU, con elemento scorrevole e anello poggiapiedi**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	965397
GTIN	4016849295633
Classe articolo	96B

Descrizione**Esecuzione:**

Basamento a stella con 5 punti di appoggio in plastica. Altezza seduta regolabile mediante molla a gas di sicurezza con scatto ad anello. Seduta in robusto espanso PU.

Ø Basamento a stella 680 mm, anello poggiapiedi regolabile in altezza.

Ø seduta 350 mm.

Norma:**DIN 68877**

Portata sedia: 120 kg

Campo di regolazione altezza: 570 - 850 mm

Ø seduta: 350 mm

Colore materiale seduta: nero

Descrizione tecnica

Esecuzione regolazione dell'altezza	Molla a gas
Colore materiale seduta	nero
Esecuzione struttura portante	Basamento a stella con 5 punti di appoggio

Materiale seduta	Espanso PU
Ø seduta	350 mm
Norma	DIN 68877
Materiale basamento a stella	Plastica
Portata	120 kg
Esecuzione basamento a stella	Elemento scorrevole con anello poggipiedi
Ø basamento a stella	680 mm
Modalità regolazione altezza	Scatto ad anello
Serie	Base-Tec
Esecuzione	altezza della seduta elevata
Portata sedia	120 kg
Campo di regolazione altezza	570 - 850 mm
Tipo di prodotto	Sgabello

Accessori

Piedini (1 set = 5 pezzi)	963188
---------------------------	--------