

Garant**Barra alesatrice HM, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 25/11 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260319 25/11
GTIN	4062406065973
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	250 mm
Codice ISO portautensile	E25S SDUCR/L11
Inserto adatto	DC.. 11T3..
Misura inserto	11 mm
Angolo di regolazione κ	93 grado
Ø Preforatura minimo D_{min}	32 mm
Altezza di serraggio L_2	24 mm
Spostamento centrale L_3	16 mm
Sporgenza totale L_1	200 mm
Set di viti per inserti	269028 8
Ø Codolo D_s	25 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	8xD
Materiale da taglio	HM
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15

674248 TX15

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500