

Garant GRIDLINE

Corpo per cassette, 46×24G, Altezza: 1500mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	931435 1500
GTIN	4062406066147
Classe articolo	9GK

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo cassetiera 50×28G, adatto per cassette 46×24G. Per montaggio cassette con passo da 25 mm. Corpo per cassette a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro.

Per:

Cassette n. art. 931453, 931454, 931455, 931456.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Accertarsi che la somma delle altezze dei frontalini dei singoli cassette corrisponda a quella utile della cassetiera.

Descrizione tecnica

Profondità	700 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Numero di porte	0
Larghezza	1250 mm
Altezza utile per cassette	1400 mm
Altezza	1500 mm

Altezza utile	1400 mm
Peso	76 kg
Larghezza in G	50
Profondità in G	28
Esecuzione	per dotazione personalizzata
Portata massima	4000 kg
Numero dei cassetti	0
Numero di ripiani estraibili	0
Spessore del materiale	1,2 mm
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G	46×24G
Tipo di prodotto	Corpi delle cassettiere per utensili

Accessori

Frontalini serratura per GridLine Modello HU21	914227 HU21
--	-------------