

Garant GRIDLINE

**Corpo per cassette, 46×24G, Altezza: 800mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	931435 800
GTIN	4062406066116
Classe articolo	9GK

**Descrizione****Esecuzione:**

Corpo cassettiera 50×28G, adatto per cassette 46×24G. Per montaggio cassette con passo da 25 mm. Corpo per cassette a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro.

**Per:**

Cassetti n. art. 931453, 931454, 931455, 931456.

**Verniciatura:**

**Termoverniciato** in grigio chiaro RAL 7035.

**Nota:**

Accertarsi che la somma delle altezze dei frontalini dei singoli cassette corrisponda a quella utile della cassettiera.

**Descrizione tecnica**

Peso	53 kg
Altezza	800 mm
Profondità	700 mm
Larghezza	1250 mm
Numero di porte	0
Altezza utile	700 mm

Altezza utile per cassetti	700 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Larghezza in G	50
Profondità in G	28
Esecuzione	per dotazione personalizzata
Portata massima	4000 kg
Numero dei cassetti	0
Numero di ripiani estraibili	0
Spessore del materiale	1,2 mm
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G	46×24G
Tipo di prodotto	Corpi delle cassettiere per utensili

## Accessori

Frontalini serratura per GridLine Modello HU21	914227 HU21
--	-------------