

Garant GRIDLINE

Cassettiera porta utensili con cassetti 200 kg, 56×24G, Altezza mm / Numero di cassetti: 1000/8**Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 931505 1000/8 |
| GTIN | 4062406066192 |
| Classe articolo | 9GK |

Descrizione**Esecuzione:**

Cassettiera per utensili 60×28G completa di cassetti 56×24G. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale** con sblocco a una mano. Cassetti con fori con passo da 50 mm o 2G (a partire da un'altezza frontalini dei cassetti di 75 mm). Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti.

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Nota:

Qualora l'armadio venisse spostato, è obbligatorio chiudere a chiave i cassetti.

È possibile utilizzare solo separatori lisci a incastro GridLine nelle larghezze 2G, 4G, 6G, 8G, 10G o 12G.

Descrizione tecnica

| | |
|---|--------|
| Sistema di chiusura elettronico – allestibile | sì |
| Peso | 259 kg |
| Cassetti profondità utile in G | 24 |
| Altezza fronte cassetti | 75 mm |

| | |
|--|--|
| Altezza fronte cassette | 75 mm |
| Altezza fronte cassette | 100 mm |
| Altezza fronte cassette | 100 mm |
| Altezza fronte cassette | 100 mm |
| Altezza fronte cassette | 125 mm |
| Altezza fronte cassette | 125 mm |
| Altezza fronte cassette | 200 mm |
| Altezza utile | 900 mm |
| Cassetti larghezza utile in G | 56 |
| Profondità | 700 mm |
| Profondità utile cassette | 600 mm |
| Larghezza | 1500 mm |
| Altezza | 1000 mm |
| Numero di porte | 0 |
| Superficie utile dei cassette in G | 56x24 |
| Larghezza utile cassette | 1400 mm |
| Numero dei cassette | 8 |
| Altezza utile per cassette | 900 mm |
| Struttura portante sotto la postazione di lavoro regolabile in altezza | no |
| Numero di ripiani estraibili | 0 |
| Spessore del materiale | 1,2 mm |
| Portata cassette/ripiani estraibili | 200 kg |
| Estrazione cassette (estrazione parziale/totale) | 100 % |
| Guida cassetto | Dispositivo di blocco automatico |
| Regolazione dell'altezza con passo | 25 mm |
| Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola |
| Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Attributo del nome del prodotto | 56x24G |

Tipo di prodotto

Armadio portautensili

Accessori

| | |
|--|-------------|
| Frontalini serratura per GridLine Modello HU21 | 914227 HU21 |
| Cassetto,200 kg Altezza frontalini cassette 100 mm | 931555 100 |
| Cassetto,200 kg Altezza frontalini cassette 250 mm | 931555 250 |
| Cassetto,200 kg Altezza frontalini cassette 75 mm | 931555 75 |
| Cassetto,200 kg Altezza frontalini cassette 300 mm | 931555 300 |
| Cassetto,200 kg Altezza frontalini cassette 150 mm | 931555 150 |
| Cassetto,200 kg Altezza frontalini cassette 200 mm | 931555 200 |
| Cassetto,200 kg Altezza frontalini cassette 125 mm | 931555 125 |
| Corpo per cassette Altezza 1000 mm | 931535 1000 |