

Garant GRIDLINE

Cassettiera porta utensili con cassetti 200 kg, 56×24G, Altezza mm / Numero di cassetti: 1250/8**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	931505 1250/8
GTIN	4062406066208
Classe articolo	9GK

Descrizione**Esecuzione:**

Cassettiera per utensili 60×28G completa di cassetti 56×24G. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale** con sblocco a una mano. Cassetti con fori con passo da 50 mm o 2G (a partire da un'altezza frontalini dei cassetti di 75 mm). Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti.

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Nota:

Qualora l'armadio venisse spostato, è obbligatorio chiudere a chiave i cassetti.

È possibile utilizzare solo separatori lisci a incastro GridLine nelle larghezze 2G, 4G, 6G, 8G, 10G o 12G.

Descrizione tecnica

Profondità	700 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Altezza fronte cassetti	75 mm

Altezza fronte cassette	100 mm
Altezza fronte cassette	125 mm
Altezza fronte cassette	150 mm
Altezza fronte cassette	150 mm
Altezza fronte cassette	150 mm
Altezza fronte cassette	200 mm
Altezza fronte cassette	200 mm
Altezza utile	1150 mm
Larghezza	1500 mm
Superficie utile dei cassette in G	56×24
Altezza	1250 mm
Numero dei cassette	8
Profondità utile cassette	600 mm
Larghezza utile cassette	1400 mm
Cassette larghezza utile in G	56
Numero di porte	0
Cassette profondità utile in G	24
Altezza utile per cassette	1150 mm
Peso	290 kg
Numero di ripiani estraibili	0
Struttura portante sotto la postazione di lavoro regolabile in altezza	no
Spessore del materiale	1,2 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	200 kg
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Attributo del nome del prodotto	56x24G
Tipo di prodotto	Armadio portautensili

Accessori

Cassetto,200 kg Altezza frontalini cassette 200 mm	931555 200
Cassetto,200 kg Altezza frontalini cassette 125 mm	931555 125
Cassetto,200 kg Altezza frontalini cassette 75 mm	931555 75
Cassetto,200 kg Altezza frontalini cassette 150 mm	931555 150
Frontalini serratura per GridLine Modello HU21	914227 HU21
Cassetto,200 kg Altezza frontalini cassette 250 mm	931555 250
Cassetto,200 kg Altezza frontalini cassette 300 mm	931555 300
Cassetto,200 kg Altezza frontalini cassette 100 mm	931555 100
Corpo per cassette Altezza 1250 mm	931535 1250