

Garant GRIDLINE

Cassettiera porta utensili con cassetti 200 kg, 56×24G, Altezza mm / Numero di cassetti: 1000/6**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	931505 1000/6
GTIN	4062406066178
Classe articolo	9GK

Descrizione**Esecuzione:**

Cassettiera per utensili 60×28G completa di cassetti 56×24G. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale** con sblocco a una mano. Cassetti con fori con passo da 50 mm o 2G (a partire da un'altezza frontalini dei cassetti di 75 mm). Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti.

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Nota:

Qualora l'armadio venisse spostato, è obbligatorio chiudere a chiave i cassetti.

È possibile utilizzare solo separatori lisci a incastro GridLine nelle larghezze 2G, 4G, 6G, 8G, 10G o 12G.

Descrizione tecnica

Larghezza	1500 mm
Larghezza utile cassetti	1400 mm
Altezza	1000 mm
Profondità utile cassetti	600 mm

Profondità	700 mm
Peso	224 kg
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Cassetti profondità utile in G	24
Altezza utile per cassetti	900 mm
Numero di porte	0
Superficie utile dei cassetti in G	56×24
Altezza fronte cassetti	75 mm
Altezza fronte cassetti	125 mm
Altezza fronte cassetti	150 mm
Altezza fronte cassetti	150 mm
Altezza fronte cassetti	200 mm
Altezza fronte cassetti	200 mm
Numero dei cassetti	6
Altezza utile	900 mm
Cassetti larghezza utile in G	56
Numero di ripiani estraibili	0
Struttura portante sotto la postazione di lavoro regolabile in altezza	no
Spessore del materiale	1,2 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	200 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	56×24G
Tipo di prodotto	Armadio portautensili

Accessori

Cassetto,200 kg Altezza frontalini cassette 200 mm	931555 200
Cassetto,200 kg Altezza frontalini cassette 250 mm	931555 250
Cassetto,200 kg Altezza frontalini cassette 125 mm	931555 125
Cassetto,200 kg Altezza frontalini cassette 75 mm	931555 75
Cassetto,200 kg Altezza frontalini cassette 300 mm	931555 300
Frontalini serratura per GridLine Modello HU21	914227 HU21
Cassetto,200 kg Altezza frontalini cassette 100 mm	931555 100
Cassetto,200 kg Altezza frontalini cassette 150 mm	931555 150
Corpo per cassette Altezza 1000 mm	931535 1000