

Garant GRIDLINE

**Cassettiera porta utensili con cassetti 200 kg, 56×24G, Altezza mm / Numero di cassetti: 1250/9****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	931505 1250/9
GTIN	4062406066215
Classe articolo	9GK

**Descrizione****Esecuzione:**

Cassettiera per utensili 60×28G completa di cassetti 56×24G. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale** con sblocco a una mano. Cassetti con fori con passo da 50 mm o 2G (a partire da un'altezza frontali dei cassetti di 75 mm). Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti.

**Verniciatura:**

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

**Nota:**

Qualora l'armadio venisse spostato, è obbligatorio chiudere a chiave i cassetti.

È possibile utilizzare solo separatori lisci a incastro GridLine nelle larghezze 2G, 4G, 6G, 8G, 10G o 12G.

**Descrizione tecnica**

Profondità	700 mm
Larghezza	1500 mm
Numero di porte	0

Numero dei cassettei	9
Cassetti larghezza utile in G	56
Altezza fronte cassettei	75 mm
Altezza fronte cassettei	75 mm
Altezza fronte cassettei	100 mm
Altezza fronte cassettei	100 mm
Altezza fronte cassettei	125 mm
Altezza fronte cassettei	125 mm
Altezza fronte cassettei	150 mm
Altezza fronte cassettei	200 mm
Altezza fronte cassettei	200 mm
Altezza	1250 mm
Superficie utile dei cassettei in G	56×24
Peso	308 kg
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Altezza utile per cassettei	1150 mm
Altezza utile	1150 mm
Profondità utile cassettei	600 mm
Cassetti profondità utile in G	24
Larghezza utile cassettei	1400 mm
Struttura portante sotto la postazione di lavoro regolabile in altezza	no
Numero di ripiani estraibili	0
Spessore del materiale	1,2 mm
Portata cassettei/ripiani estraibili	200 kg
Estrazione cassettei (estrazione parziale/totale)	100 %
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola

Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	56x24G
Tipo di prodotto	Armadio portautensili

## Accessori

Cassetto,200 kg Altezza frontalini cassette 100 mm	931555 100
Cassetto,200 kg Altezza frontalini cassette 250 mm	931555 250
Cassetto,200 kg Altezza frontalini cassette 150 mm	931555 150
Cassetto,200 kg Altezza frontalini cassette 125 mm	931555 125
Cassetto,200 kg Altezza frontalini cassette 300 mm	931555 300
Cassetto,200 kg Altezza frontalini cassette 200 mm	931555 200
Frontalini serratura per GridLine Modello HU21	914227 HU21
Cassetto,200 kg Altezza frontalini cassette 75 mm	931555 75
Corpo per cassette Altezza 1250 mm	931535 1250