

Garant GRIDLINE

Corpo per cassette, 56×24G, Altezza: 1250mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	931535 1250
GTIN	4062406066246
Classe articolo	9GK

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo cassettiera 60×28G, adatto per cassette 56×24G. Per montaggio cassette con passo da 25 mm. Corpo per cassette a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro.

Per:

Cassette n. art. 931555; 931556.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Accertarsi che la somma delle altezze dei frontalini dei singoli cassette corrisponda a quella utile della cassettiera.

Descrizione tecnica

Altezza utile per cassette	1150 mm
Profondità in G	28
Numero di porte	0
Peso	84 kg
Larghezza	1500 mm
Profondità	700 mm

Altezza utile	1150 mm
Larghezza in G	60
Altezza	1250 mm
Esecuzione	per dotazione personalizzata
Portata massima	4000 kg
Numero dei cassetti	0
Numero di ripiani estraibili	0
Spessore del materiale	1,2 mm
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G	56×24G
Tipo di prodotto	Corpi delle cassettiere per utensili

Accessori

Frontalini serratura per GridLine Modello HU21	914227 HU21
--	-------------