

Garant

Portafrese con trascinatore frontale a forma conica, SK 40 A = 300, Mandrino di \varnothing d1: 16 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	301134 16
GTIN	4045197702593
Classe articolo	31A

Descrizione

Esecuzione:

- Attacco conico, perno e superfici d'appoggio rettificate.
- Con fori Balluffchip.
- Con superficie di appoggio dell'anello maggiore.
- Esecuzione antivibrante, attacco con nocciolo antivibrante.

Esecuzione antivibrante, attacco con nocciolo antivibrante.

Vantaggi:

Tendenza a vibrare nettamente ridotta! Avanzamento notevolmente maggiore!

Fornitura:

Inclusi vite di bloccaggio frese e trascinatore.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820 – 308835, chiave speciale n. art. 309840.

Nota:

Altre misure su richiesta.

\varnothing esterno D: 50 mm

\varnothing D₂: 38 mm

Lungh. mandrino portafresa L₄: 17 mm

Descrizione tecnica

Lungh. mandrino portafresa L ₄	17 mm
Mandrino di \varnothing d ₁	16 mm

Ø esterno D	50 mm
Ø D ₂	38 mm
L ₂	255 mm
Peso	3,7 kg
Adattatore	SK 40 A = 300
Norma	DIN 6357
Norma attacco	DIN 69871
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	A
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 8000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 6 µm
Strategia di truciolatura	HPC
Oscillazione	evaporato
Tipo di prodotto	Portafrese con trascinatori frontali

Accessori

Codoli Forma A Adatti per coni 40	308600 40
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 40	308700 40
Codoli a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308620 40
Chiave speciale Per Ø mandrino 40 mm	309840 40
Codolo, 18CrNiMo7 Forma A Adatti per coni 40	308605 40
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308790 40
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308760 40
Codoli Mazak, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40M	308670 40M
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 40	308740 40
Chiavi per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) Adatti per coni 40 SK	308820 40

Codolo Hurco 45° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308802 40
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308795 40
Codoli tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308610 40
Codoli Mori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308625 40
Codoli Forma B Adatti per coni 40	308640 40
Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308785 40
Chiavi per codoli di serraggio ISO 7388 Adatti per coni 40 SK	308830 40
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308765 40
Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma DIN 69872 Adatti per coni 40 SK	308810 40
Chiave speciale Per Ø mandrino 16 mm	309840 16
Codolo, 18CrNiMo7 a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308615 40
Codoli a tenuta stagna Adatti per coni 40	308660 40
Codoli a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308650 40
Codoli a tenuta stagna Adatti per coni 40	308635 40
Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma ISO 7388 Adatti per coni 40 SK	308812 40
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 40	308720 40
Codolo Hurco 90° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308806 40
Codolo Hurco 45° con foro e accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308801 40
Codoli Mori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308630 40