

Garant**Portafrese con trascinatore frontale a forma conica, SK 50 A = 400, Mandrino di Ø d1: 22mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	301145 22
GTIN	4045197702784
Classe articolo	31A

Descrizione**Esecuzione:**

- **Attacco conico, attacco fresa di supporto e superfici di aderenza dell'anello rettificate.**
- **Con foro Balluffchip / RFID.**
- **Con superficie di appoggio dell'anello maggiore.**

Esecuzione antivibrante, attacco con nocciolo antivibrante.

Vantaggi:

Tendenza a vibrare nettamente ridotta! Avanzamento notevolmente maggiore!

Fornitura:

Inclusi vite di bloccaggio frese e trascinatore.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820 – 308835, chiave speciale n. art. 309840. Vite di serraggio per fresa n. art. 309860; 309861.

Nota:

Altre misure su richiesta.

Sporgenza totale Dim. A: 400 mm

Ø Esterno D: 80 mm

Ø D₂: 48 mm

Lunghezza mandrino portafresa L₄: 19 mm

Descrizione tecnica

Mandrino di Ø d ₁	22 mm
Lunghezza mandrino portafresa L ₄	19 mm

Sporgenza totale Dim. A	400 mm
Ø Esterno D	80 mm
Ø D ₂	48 mm
L ₂	355 mm
Peso	10,5 kg
Ø Attacco D ₁	22 mm
Adattatore	SK 50 A = 400
Norma	DIN 6357
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	A
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 8000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 6 µm
Strategia di truciolatura	HPC
Oscillazione	evaporato
Tipo di prodotto	Portafrese con trascinatori frontali

Accessori

Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma DIN 69872 per Dim. cono 50	308810 50
Codolo Forma A Adatti per coni 50	308600 50
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 50	308720 50
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308790 50
Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308620 50
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 50	308740 50
Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma ISO 7388 per Dim. cono 50	308812 50
Chiave speciale Per Ø mandrino 50 mm	309840 50
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308765 50

Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308785 50
Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308650 50
Codolo, 18CrNiMo7 Forma A Adatti per coni 50	308605 50
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308795 50
Codolo a tenuta stagna Adatti per coni 50	308660 50
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 50	308700 50
Codolo tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 50	308610 50
Chiave speciale Per Ø mandrino 22 mm	309840 22
Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 50	308820 50
Chiave per codoli di serraggio ISO 7388 per Dim. cono 50	308830 50
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308760 50
Codolo, 18CrNiMo7 a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308615 50
Codolo Forma B Adatti per coni 50	308640 50