

**Garant****Portafrese con trascinatore frontale a forma conica, SK 50 A = 300, Mandrino di Ø d1: 22mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	301144 22
GTIN	4045197702753
Classe articolo	31A

**Descrizione****Esecuzione:**

- **Attacco conico, attacco fresa di supporto e superfici di aderenza dell'anello rettificate.**
- **Con foro Balluffchip / RFID.**
- **Con superficie di appoggio dell'anello maggiore.**

**Esecuzione antivibrante, attacco con nocciolo antivibrante.**

**Vantaggi:**

Tendenza a vibrare nettamente ridotta! Avanzamento notevolmente maggiore!

**Fornitura:**

Inclusi vite di bloccaggio frese e trascinatore.

**Accessori speciali:**

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820 – 308835, chiave speciale n. art. 309840. Vite di serraggio per fresa n. art. 309860; 309861.

**Nota:**

Altre misure su richiesta.

**Descrizione tecnica**

Sporgenza totale Dim. A	300 mm
Mandrino di Ø d <sub>1</sub>	22 mm
Lunghezza mandrino portafresa L <sub>4</sub>	19 mm
Ø Esterno D	80 mm
Ø D <sub>2</sub>	48 mm

L <sub>2</sub>	255 mm
Peso	7,3 kg
Ø Attacco D <sub>1</sub>	22 mm
Adattatore	SK 50 A = 300
Norma	DIN 6357
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	A
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 8000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 6 µm
Strategia di truciolatura	HPC
Oscillazione	evaporato
Tipo di prodotto	Portafrese con trascinatori frontali

## Accessori

Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308765 50
Codolo, 18CrNiMo7Forma A Adatti per coni 50	308605 50
Chiave per codoli di serraggioISO 7388 per Dim. cono 50	308830 50
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 50	308720 50
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308760 50
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308795 50
Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308615 50
Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308650 50
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308790 50
Codolo a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 50	308610 50
Codolo Forma A Adatti per coni 50	308600 50
Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308785 50

Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per conici 50	308620 50
Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 50	308820 50
Chiave speciale Per Ø mandrino 22 mm	309840 22
Codolo Forma B Adatti per conici 50	308640 50
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per conici 50	308740 50
Codoloa tenuta stagna Adatti per conici 50	308660 50
Chiave speciale Per Ø mandrino 50 mm	309840 50