

Garant**DCGT 04T002, Tipo: HB7125-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260350 HB7125-1
GTIN	4062406066543
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 300 m/min
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	M
Rompitrucioli	VF
Tipo	HB7125-1
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Profondità di taglio a_p	0,05 - 0,2 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Raggio di curvatura	0,2 mm
Avanzamento f	0,03 - 0,1 mm/gir,
Codice ISO Inserto	DCGT 04T002

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	G
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura