

Garant**DCGT 04T002, Tipo: HU7315-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260350 HU7315-1
GTIN	4062406066550
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Rompitrucoli	AF
Profondità di taglio a_p	0,05 - 0,6 mm
Condizione di taglio	continuo
Avanzamento f	0,03 - 0,1 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,2 mm
Tipo	HU7315-1
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 600 m/min
Impiego principale	N
Rivestimento	non rivestito

Codice ISO Inserto	DCGT 04T002
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	G
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura