

Garant
DCGT 04T002, Tipo: HB7025-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260350 HB7025-1
GTIN	4062406066536
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Tipo	HB7025-1
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	P
Materiale da taglio	HM
Rompitrucioli	SF
Avanzamento f	0,03 - 0,1 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,05 - 0,2 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 300 m/min
Raggio di curvatura	0,2 mm
Codice ISO Inserto	DCGT 04T002

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	G
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura