
Garant

Inserto a profilo completo a 60° interno destro, HB7010, Numero di filetti / Pollici: 18



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	270935 18		
GTIN	4045197707178		
Classe articolo	2 1J		

Descrizione tecnica

Numero di filetti / pollici	18		
Materiale da taglio	НМ		
Applicazione interna/esterna	interno		
Tipo di impiego	destra		
Profilo degli inserti	Profilo completo		
Tipo	HB7010		
Tipo di filettatura	NPT-LH		
Tipo di filettatura	NPT		
Angolo di filetto	60 grado		
Spessore	3,17 mm		
Misura inserto L	11 mm		



Tipo di prodotto Inserto per filettatura

Dati utente

	Idoneità	\mathbf{V}_{c}	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	250 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	180 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm²	idoneo	150 m/min	Р
Acciaio < 750 N/mm²	idoneo	150 m/min	Р
Acciaio < 900 N/mm²	idoneo	130 m/min	Р
Acciaio < 1100 N/mm²	idoneo	100 m/min	Р
Acciaio < 1400 N/mm²	idoneo	90 m/min	Р
Acciaio < 55 HRC	limitatamente adatto	40 m/min	Н
INOX < 900 N/mm ²	limitatamente adatto	100 m/min	М
INOX > 900 N/mm ²	limitatamente adatto	100 m/min	М
Ti > 850 N/mm ²	limitatamente adatto	50 m/min	S
GG(G)	idoneo	130 m/min	K
CuZn	limitatamente adatto	150 m/min	N
continuo	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		