

**Garant****Barra alesatrice HM, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 0408/04mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260319 0408/04
GTIN	4062406066710
Classe articolo	21T

## Descrizione tecnica

Misura inserto	4 mm
Set di viti per inserti	269028 26
Larghezza del collo L <sub>4</sub>	4 mm
Altezza di serraggio L <sub>2</sub>	7,5 mm
Ø Preforatura minimo D <sub>min</sub>	5,6 mm
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	26 mm
Spostamento centrale L <sub>3</sub>	3 mm
Codice ISO portautensile	E0408F SDUCR/L04
Inserto adatto	DC.. 04T0..
Lunghezza complessiva L	80 mm
Angolo di regolazione κ	93 grado
Profondità utile T	1,5 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	8 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	8×D
Materiale da taglio	HM

Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

---

## Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX5	674248 TX5
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500