

**Garant**
**Barra alesatrice HMI, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 0408/04mm**


### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260321 0408/04
GTIN	4062406066734
Classe articolo	21T

### Descrizione tecnica

Inserto adatto	DC.. 04T0..
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	5,6 mm
Set di viti per inserti	269028 26
Altezza di serraggio $L_2$	7,5 mm
Lunghezza complessiva L	80 mm
Lunghezza della testina $L_1$	26 mm
Larghezza del collo $L_4$	4 mm
Codice ISO portautensile	E0408F SDQCR/L04
Angolo di regolazione $\kappa$	107,5 grado
Misura inserto	4 mm
Spostamento centrale $L_3$	3 mm
Profondità utile T	1,1 mm
Ø Codolo $D_5$	8 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	8xD
Materiale da taglio	HM

Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

---

## Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX5	674248 TX5
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500