

Garant**Barra alesatrice HMI, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 0408/04mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|----------------|
| Numero d'ordine | 260320 0408/04 |
| GTIN | 4062406066727 |
| Classe articolo | 21T |

Descrizione tecnica

| | |
|--|------------------|
| Codice ISO portautensile | E0408F SDQCR/L04 |
| Lunghezza complessiva L | 80 mm |
| Inserto adatto | DC.. 04T0.. |
| Altezza di serraggio L ₂ | 7,5 mm |
| Set di viti per inserti | 269028 26 |
| Larghezza del collo L ₄ | 4 mm |
| Angolo di regolazione κ | 107,5 grado |
| Spostamento centrale L ₃ | 3 mm |
| Lunghezza della testina L ₁ | 26 mm |
| Misura inserto | 4 mm |
| Ø Preforatura minimo D _{min} | 5,6 mm |
| Profondità utile T | 1,1 mm |
| Ø Codolo D _s | 8 mm |
| Norma | Norma interna |
| Tipo di impiego | destra |
| Profondità interna fino a | 8×D |
| Materiale da taglio | HM |

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Passaggio interno per LR | sì |
| Applicazione | Tornitura cilindrica interna |
| Tipo di prodotto | Barra alesatrice |

Accessori

| | |
|---|------------|
| Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX5 | 674248 TX5 |
| Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm | 659957 500 |