

**Garant****Barra alesatrice con bloccaggio a vite in acciaio, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 10/04mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260344 10/04
GTIN	4062406066741
Classe articolo	21T

**Descrizione tecnica**

Angolo di regolazione $\kappa$	93 grado
Set di viti per inserti	269028 26
Lunghezza complessiva L	100 mm
Misura inserto	4 mm
Codice ISO portautensile	A10H SDXCR/L04
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	22 mm
Inserto adatto	DC.. 04T0..
Spostamento centrale L <sub>3</sub>	7 mm
Altezza di serraggio L <sub>2</sub>	9 mm
Ø Preforatura minimo D <sub>min</sub>	12,5 mm
Profondità utile T	5 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	10 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì

Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

---

## Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX5	674248 TX5
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500