

Garant

Barra alesatrice con bloccaggio a vite in acciaio, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 10/04mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260345 10/04
GTIN	4062406066772
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	100 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	12,5 mm
Altezza di serraggio L_2	9 mm
Misura inserto	4 mm
Angolo di regolazione κ	93 grado
Inserto adatto	DC.. 04T0..
Lunghezza della testina L_1	22 mm
Codice ISO portautensile	A10H SDXCR/L04
Spostamento centrale L_3	7 mm
Set di viti per inserti	269028 26
Profondità utile T	5 mm
Ø Codolo D_s	10 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3xD
Passaggio interno per LR	sì

Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX5	674248 TX5
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500