

Garant

Barra alesatrice con bloccaggio a vite in acciaio, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 0408/04mm

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260341 0408/04
GTIN	4062406066796
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Altezza di serraggio L_2	7,5 mm
Set di viti per inserti	269028 26
Lunghezza complessiva L	80 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	5,2 mm
Angolo di regolazione κ	107,5 grado
Larghezza del collo L_4	4 mm
Misura inserto	4 mm
Codice ISO portautensile	A0408F SDQCR/L04
Lunghezza della testina L_1	15 mm
Inserto adatto	DC.. 04T0..
Spostamento centrale L_3	2,6 mm
Profondità utile T	1,1 mm
Ø Codolo D_s	8 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3×D

Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX5	674248 TX5
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500