

**Garant**

**Barra alesatrice con bloccaggio a vite in acciaio, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 0408/04mm**

**Dati di ordinazione**

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Numero d'ordine | 260343 0408/04 |
| GTIN            | 4062406066819  |
| Classe articolo | 21T            |

**Descrizione tecnica**

|  |                  |
|--|------------------|
| Lunghezza complessiva L                | 80 mm            |
| Larghezza del collo L <sub>4</sub>     | 4 mm             |
| Codice ISO portautensile               | A0408F SDUCR/L04 |
| Inserto adatto                         | DC.. 04T0..      |
| Set di viti per inserti                | 269028 26        |
| Lunghezza della testina L <sub>1</sub> | 15 mm            |
| Spostamento centrale L <sub>3</sub>    | 3 mm             |
| Angolo di regolazione κ                | 93 grado         |
| Misura inserto                         | 4 mm             |
| Altezza di serraggio L <sub>2</sub>    | 7,5 mm           |
| Ø Preforatura minimo D <sub>min</sub>  | 5,2 mm           |
| Profondità utile T                     | 1,5 mm           |
| Ø Codolo D <sub>s</sub>                | 8 mm             |
| Norma                                  | Norma interna    |
| Tipo di impiego                        | sinistra         |
| Profondità interna fino a              | 3×D              |

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Passaggio interno per LR | sì                           |
| Applicazione             | Tornitura cilindrica interna |
| Tipo di prodotto         | Barra alesatrice             |

---

## Accessori

|   |            |
|---|------------|
| Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX5                    | 674248 TX5 |
| Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm | 659957 500 |