

**Trapano angolare, Modello: 720551****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	075120 720551
-----------------	---------------

GTIN	4014586878843
------	---------------

Classe articolo	03F
-----------------	-----

**Descrizione****Esecuzione:****Trapano angolare Fein –**

- **Altezza testa ingranaggi solo 96 mm incluso mandrino, misura angolare 17 mm.**
- **Interruttore integrale con commutatore per rotazione oraria/antioraria per un utilizzo confortevole.**
- **Attacco conico per punte per forare per garantire una rotazione coassiale precisa.**
- **Compatto per lavorare in punti di difficile accesso.**
- **Regolazione elettronica in continuo del numero di giri per forare con precisione.**

**Vantaggi:**

Per lavorare in punti di difficile accesso.

**Fornitura:**

Incluso 1 mandrino a corona dentata speciale da 0,8 – 10 mm.

**Nota:**

Per punte elicoidali adatte vedi a partire da n. art. 114000.

Denominazione originale prodotto: WBP10

Potenza assorbita: 500 W

Numero max. giri: 0 - 1830 min<sup>-1</sup>

Mandrino con pinza: B10

Capacità del mandrino: 0,8 - 10 mm

Ø max. punta elicoidale per acciaio, velocità 1: 10 mm

## Descrizione tecnica

Peso	1,5 kg
Vibrazione massima a norma EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Denominazione originale prodotto	WBP10
Capacità del mandrino	0,8 - 10 mm
Mandrino con pinza	B10
Potenza assorbita	500 W
Numero massimo giri	0 - 1830 min <sup>-1</sup>
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio, 1 <sup>a</sup> velocità	10 mm
Ø Massimo punta elicoidale per legno 1 <sup>a</sup> velocità	25 mm
Alimentazione	Alimentazione di rete
adatto per materiale	Acciaio
Tipo di prodotto	Trapano