

Garant**Portafrese con trascinatore frontale con fori per il lubrorefrigerante, PSC 63
A = 65, Mandrino di Ø d1: 32mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	308547 32
GTIN	4045197703743
Classe articolo	31C

Descrizione**Esecuzione:**

- Con foro Balluffchip / RFID.
- Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).
- Superfici funzionali del contorno interno PSC rettificate.

Uso:

Per il serraggio di frese cilindriche frontali e frese a inserti con scanalatura trasversale.

Fornitura:

Inclusa vite di bloccaggio frese.

Accessori speciali:

Chiave speciale n. art. 309840, vite di serraggio per fresa n. art. 309860.

Raccordo per lubrorefrigerante e chiave a bussola n. art. 309885; 309893.

Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	65 mm
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861	32
Chiave speciale adatta n. art. 309840	32
Mandrino di Ø d ₁	32 mm

Ø Esterno D	63 mm
Ø Attacco D ₁	32 mm
Adattatore	PSC 63 A = 65
Norma attacco	ISO 26623-1
Foro per il lubrorefrigerante	Richiudibile
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 6 µm
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Portafrese con trascinatori frontali

Accessori

Chiave speciale Per Ø mandrino 32 mm	309840 32
--------------------------------------	-----------