

 NT TOOL**Mandrino a forte serraggio, BT 40, Ø D1: 32mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	302861 32
GTIN	2050001771780
Classe articolo	33K

Descrizione**Esecuzione:**

- **Basso attrito grazie ai cuscinetti a rullini.**
- **Protetto con rivestimento anticorrosivo**
- **Antitruciolo e a tenuta stagna.**
- **Forza di serraggio elevata per una maggior durata e una superficie migliore.**
- **Campo di serraggio flessibile grazie alle pinze di serraggio.**
- **Forza di serraggio fino a 1000 Nm con Ø 20, 4000 Nm con Ø 32.**

Testo didascalie:

Cavità assiali interne efficaci contro lo slittamento all'indietro dell'utensile.

Elevata resistenza radiale grazie al serraggio contro una battuta in piano con ripetibilità precisa contro deviazioni e a garanzia della precisione della lavorazione e di lunghe durate degli utensili. Scanalature a T per la raccolta dell'olio e del grasso e, quindi, per una trasmissione sicura della coppia.

Massima scorrevolezza di rotazione della ghiera di serraggio.

Vantaggi:

- **Lunga durata dell'utensile.**
- **Caratteristiche antivibranti.**
- **Elevata stabilità grazie alla ghiera di serraggio rinforzata.**

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico.

Fornitura:

Con ghiera di serraggio.

Accessori speciali:

Chiave a settore n. art. 628400.

Codoli n. art. 308760 – 308795.

Pinze di serraggio n. art. 309575 – 309576.

Descrizione tecnica

Ø Esterno pinza di serraggio D	73 mm
Chiave a settore adatta n. art. 628400	68 / 75
Ø Attacco D ₁	32 mm
Sporgenza totale Dim. A	105 mm
Adattatore	BT 40
Norma attacco	ISO 7388-2
Norma attacco	JIS B6339
Forma	AD
Passaggio interno per LR	sì
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 15000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 5 µm
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Mandrino autocentrante

Accessori

Pinza elastica cilindrica Ø Attacco nominale d 8 mm	309576 8
Pinza elastica cilindrica Ø Attacco nominale d 25 mm	309576 25
Pinza elastica cilindrica Ø Attacco nominale d 6 mm	309576 6
Pinza elastica cilindrica Ø Attacco nominale d 16 mm	309576 16
Pinza elastica cilindrica Ø Attacco nominale d 10 mm	309576 10
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308765 40
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308760 40
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308790 40
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308795 40
Pinza elastica cilindrica Ø Attacco nominale d 12 mm	309576 12

Pinza elastica cilindrica Ø Attacco nominale d 20 mm	309576 20
Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308785 40
Pinza elastica cilindrica Ø Attacco nominale d 14 mm	309576 14
Chiave a settorecon nasello - quadro Per Ø esterno dado 68/75 mm	628400 68/75