

Sgabello da banco regolabile in altezza Molla a gas



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	965631
GTIN	2050000981364
Classe articolo	96B

Descrizione

Esecuzione:

Struttura in tubo di acciaio, con piedini rinforzati, antiscivolo e resistenti agli oli. Altezza seduta regolabile mediante leva di arresto. **Sedile in espanso PU**. Superficie di seduta con inclinazione regolabile, orientabile a destra e a sinistra con ripristino automatico della posizione.

Seduta regolabile in altezza **con molla a gas di sicurezza**.

Norma:

DIN 68877

Verniciatura:

Nero RAL 9005.

Portata sedia: 120 kg

Campo di regolazione altezza: 645 - 825 mm

Largh. seduta: 320 mm

Prof. seduta: 220 mm

Colore materiale seduta: nero

Descrizione tecnica

Colore materiale seduta	nero
Largh. seduta	320 mm

Esecuzione regolazione dell'altezza	Molla a gas
Norma	DIN 68877
Esecuzione struttura portante	Telaio base
Prof. seduta	220 mm
Materiale basamento a stella	Acciaio
Materiale seduta	Espanso PU
Regolazione inclinazione della seduta	sì
Modalità regolazione altezza	Leva di regolazione altezza
Portata sedia	120 kg
Piano d'appoggio largh.	650 mm
Piano d'appoggio prof.	450 mm
Campo di regolazione altezza	645 - 825 mm
Tipo di prodotto	Sgabello da banco

Accessori

Seduta per sgabelli da banco Modello S	963901 S
--	----------