NT TOOL

Mandrino a forte serraggio, BT 50, ⌀ D1: 20 mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	302862 20
GTIN	2050001772107
Classe articolo	33K

Descrizione

Esecuzione:
· **Basso attrito grazie ai cuscinetti a rullini.**
· **Protetto con rivestimento anticorrosivo**
· **Antitruciolo e a tenuta stagna.**
· **Forza di serraggio elevata per una maggior durata e una superficie migliore.**
· **Campo di serraggio flessibile grazie alle pinze di serraggio.**
· **Forza di serraggio fino a 1000 Nm con ⌀ 20, 4000 Nm con ⌀ 32.**
Testo didascalie:
Cavità assiali interne efficaci contro lo slittamento all'indietro dell'utensile.
Elevata resistenza radiale grazie al serraggio contro una battuta in piano con ripetibilità precisa contro deviazioni e a garanzia della precisione della lavorazione e di lunghe durate degli utensili.
Scanalature a T per la raccolta dell'olio e del grasso e, quindi, per una trasmissione sicura della coppia.
Massima scorrevolezza di rotazione della ghiera di serraggio.
Vantaggi:
· **Lunga durata dell'utensile.**
· **Caratteristiche antivibranti.**
· **Elevata stabilità grazie alla ghiera di serraggio rinforzata.**
Uso:
Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico.
Fornitura:
Con ghiera di serraggio.
Accessori speciali:
Chiave a settore n. art. 628400.
Codoli n. art. 308760 – 308795.
Pinze di serraggio n. art. 309575 – 309576.

Sporgenza totale Dim. A: 90 mm
Ø esterno pinza di serraggio D: 52 mm
Chiave a settore adatta n. art. 628400: 52 / 55

Descrizione tecnica

Ø esterno pinza di serraggio D	52 mm
Ø attacco D_1	20 mm
Chiave a settore adatta n. art. 628400	52 / 55
Sporgenza totale Dim. A	90 mm
Adattatore	BT 50
Norma attacco	ISO 7388-2
Norma attacco	JIS B6339
Forma	AD
Passaggio interno per LR	sì
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 15000 min^{-1}
Precisione della concentricità radiale	≤ 5 µm
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Mandrino autocentrante

Accessori

Pinza elastica cilindrica Ø Attacco nominale d 14 mm	309575 14
Pinza elastica cilindrica Ø Attacco nominale d 12 mm	309575 12
Pinza elastica cilindrica Ø Attacco nominale d 16 mm	309575 16
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308790 50
Pinza elastica cilindrica Ø Attacco nominale d 8 mm	309575 8
Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308785 50
Pinza elastica cilindrica Ø Attacco nominale d 10 mm	309575 10
Chiave a settore con nasello - quadro Per Ø esterno dado 52/55 mm	628400 52/55

Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308760 50
Pinza elastica cilindrica ∅ Attacco nominale d 6 mm	309575 6
Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308780 50
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308795 50
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308765 50