

 NT TOOL**Mandrino a forte serraggio, HSK-A 63, Ø D1: 32mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	305535 32
GTIN	2050001772053
Classe articolo	33K

Descrizione**Esecuzione:**

- **Basso attrito grazie ai cuscinetti a rullini.**
- **Protetto con rivestimento anticorrosivo.**
- **Antipolvere e a tenuta stagna.**
- **Con foro Balluffchip / RFID.**
- **Forza di serraggio elevata per una maggior durata e una superficie migliore.**
- **Serraggio utensili concentrico con precisione di concentricità radiale ottimale.**
- **Adduzione interna del lubrorefrigerante.**
- **Forza di serraggio fino a 4000 Nm.**

Vantaggi:

Lunga durata dell'utensile. Caratteristiche antivibranti. Elevata stabilità grazie alla ghiera di serraggio rinforzata.

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico.

Fornitura:

Con ghiera di serraggio.

Accessori speciali:

Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, pinze di serraggio n. art. 309566 – 309570 o n. art. 309575 – 309576.

Descrizione tecnica

Ø Esterno pinza di serraggio D	73 mm
Sporgenza totale Dim. A	105 mm

Ø Attacco D ₁	32 mm
Chiave a settore adatta n. art. 628400	68 / 75
Forza di serraggio fino a	4000 Nm
Adattatore	HSK-A 63
Norma attacco	ISO 12164-1
Norma attacco	DIN 69893
Forma	A
Passaggio interno per LR	sì
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 15000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 5 µm
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Mandrino autocentrante

Accessori

Pinza elastica cilindrica Ø Attacco nominale d 16 mm	309576 16
Chiave a settore con nasello - quadro Per Ø esterno dado 68/75 mm	628400 68/75
Raccordo per lubrorefrigerante HSK Per HSK 32	309880 32
Pinza elastica cilindrica Ø Attacco nominale d 6 mm	309576 6
Pinza elastica cilindrica Ø Attacco nominale d 8 mm	309576 8
Pinza elastica cilindrica Ø Attacco nominale d 14 mm	309576 14
Pinza elastica cilindrica Ø Attacco nominale d 10 mm	309576 10
Pinza elastica cilindrica Ø Attacco nominale d 12 mm	309576 12
Pinza elastica cilindrica Ø Attacco nominale d 25 mm	309576 25
Pinza elastica cilindrica Ø Attacco nominale d 20 mm	309576 20