

Garant GRIDLINE

Armadio base con ante battenti in lamiera piena, Altezza: 1000mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	940001 1000
GTIN	4062406067021
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio attrezzato 20×20G. Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante battenti rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. **Zoccolo di livellamento** per armadi base con 4 piedini regolabili singolarmente in modo da compensare le irregolarità del pavimento. La maniglia si trova nella parte superiore dell'anta nell'armadio base, mentre è situata nella parte inferiore nel sopralzo.

Fornitura:

Armadio con ripiani inclusi.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501 – 940710 e Gruppo 95.
In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Profondità	500 mm
Frontalini armadio	Porta battente in lamiera piena

Larghezza	500 mm
Altezza utile	845 mm
Numero ripiani	2
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	100 kg
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Altezza	1000 mm
ComfortClose	no
Posizionamento maniglia	in alto
Peso	36 kg
Larghezza in G	20
Profondità in G	20
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Struttura armadio	Armadio base
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

Accessori

Cassetto per armadi con ante battenti, larghezza 20G Altezza frontalini cassette 200 mm	940640 200
Cassetto per armadi con ante battenti, larghezza 20G Altezza frontalini cassette 125 mm	940640 125
Piano di appoggio in compensato Dimensioni in G 20X20	951985 20X20
	940640 300

Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 20G
Altezza frontalini cassette 300 mm

Piano di appoggio in bambù Dimensioni in G 20X20	951980 20X20
--	--------------

Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 20G
Altezza frontalini cassette 100 mm

940640 100

Maniglia per GridLine Modello GP11

914226 GP11

Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G
20

940560 20

Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 20G
Altezza frontalini cassette 75 mm

940640 75

Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 20

940550 20

Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G
20

940552 20

Set di supporti per ripiani per armadi GridLine20 pezzi
Modello F

940559 F

Set di illuminazione Basic per armadi GridLine conAnte
battenti Per altezza armadio 900/1000 mm

940501 900/1000

Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 20G
Altezza frontalini cassette 150 mm

940640 150
