

Garant GRIDLINE

**Armadio base con ante battenti in lamiera piena, Altezza: 800mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	940001 800
GTIN	4062406066703
Classe articolo	9GI

**Descrizione****Esecuzione:**

Armadio attrezzato 20×20G. Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante battenti rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. **Zoccolo di livellamento** per armadi base con 4 piedini regolabili singolarmente in modo da compensare le irregolarità del pavimento. La maniglia si trova nella parte superiore dell'anta nell'armadio base, mentre è situata nella parte inferiore nel sopralzo.

**Fornitura:**

Armadio con ripiani inclusi.

**Verniciatura:**

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

**Nota:**

Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501 – 940710 e Gruppo 95.  
In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

**Descrizione tecnica**

Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Peso	32 kg

Numero ripiani	1
Altezza	800 mm
ComfortClose	no
Frontalini armadio	Porta battente in lamiera piena
Posizionamento maniglia	in alto
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	100 kg
Profondità	500 mm
Larghezza	500 mm
Altezza utile	645 mm
Profondità in G	20
Larghezza in G	20
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Struttura armadio	Armadio base
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

## Accessori

Cassetto per armadi con ante battenti, larghezza 20G Altezza frontalini cassette 150 mm	940640 150
Piano di appoggio in bambù Dimensioni in G 20X20	951980 20X20
Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G 20	940560 20
	940559 F

Set di supporti per ripiani per armadi GridLine 20 pezzi  
Modello F

Cassetto per armadi con ante battenti, larghezza 20G  
Altezza frontalini cassette 300 mm

940640 300

Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 20

940550 20

Cassetto per armadi con ante battenti, larghezza 20G  
Altezza frontalini cassette 200 mm

940640 200

Maniglia per GridLine Modello GP11

914226 GP11

Cassetto per armadi con ante battenti, larghezza 20G  
Altezza frontalini cassette 75 mm

940640 75

Cassetto per armadi con ante battenti, larghezza 20G  
Altezza frontalini cassette 100 mm

940640 100

Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G  
20

940552 20

Piano di appoggio in compensato Dimensioni in G 20X20

951985 20X20

Set di illuminazione Basic per armadi GridLine con Ante  
battenti Per altezza armadio 750/800 mm

940501 750/800

Cassetto per armadi con ante battenti, larghezza 20G  
Altezza frontalini cassette 125 mm

940640 125