

Garant GRIDLINE

**Armadio base con ante battenti in lamiera e policarbonato trasparente,
Altezza: 1250mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	940003 1250
GTIN	4062406067090
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio attrezzato 20×20G. Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante battenti rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. **Zoccolo di livellamento** per armadi base con 4 piedini regolabili singolarmente in modo da compensare le irregolarità del pavimento. La maniglia si trova nella parte superiore dell'anta nell'armadio base, mentre è situata nella parte inferiore nel sopralzo.

Fornitura:

Armadio con ripiani inclusi.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501 – 940710 e Gruppo 95.
In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Posizionamento maniglia	in alto
Altezza utile	1095 mm

Numero ripiani	2
Peso	42 kg
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
ComfortClose	no
Altezza	1250 mm
Frontalini armadio	Porta battente in lamiera e policarb. trasparente
Profondità	500 mm
Larghezza	500 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	100 kg
Larghezza in G	20
Profondità in G	20
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Struttura armadio	Armadio base
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

Accessori

Piano di appoggio in bambù Dimensioni in G 20X20	951980 20X20
Cassetto per armadi con ante battenti, larghezza 20G Altezza frontalini cassette 300 mm	940640 300
Set di illuminazione Basic per armadi GridLine con Ante battenti Per altezza armadio 1250 mm	940501 1250

Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 20G Altezza frontalini cassette 75 mm	940640 75
Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 20G Altezza frontalini cassette 150 mm	940640 150
Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 20	940550 20
Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G 20	940560 20
Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 20G Altezza frontalini cassette 125 mm	940640 125
Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 20G Altezza frontalini cassette 100 mm	940640 100
Maniglia per GridLine Modello GP11	914226 GP11
Set di supporti per ripiani per armadi GridLine20 pezzi Modello F	940559 F
Piano di appoggio in compensato Dimensioni in G 20X20	951985 20X20
Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G 20	940552 20
Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 20G Altezza frontalini cassette 200 mm	940640 200