

Scheda tecnica

Garant GRIDLINE

Sopralzo con ante battenti in lamiera e policarbonato trasparente, Altezza: 750mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	940013 750
GTIN	4062406067151
Classe articolo	9GI

Descrizione

Esecuzione:

Armadio attrezzato 20x20G. Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante battenti rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene con serratura a cilindro. **Zoccolo di livellamento** per armadi base con 4 piedini regolabili singolarmente in modo da compensare le irregolarità del pavimento. La maniglia si trova nella parte superiore dello sportello nell'armadio base, mentre è situata nella parte inferiore nel sopralzo.

Fornitura:

Armadio con ripiani inclusi.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501 – 940710 e Gruppo 95.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Larghezza	500 mm
Altezza utile	595 mm

Scheda tecnica

Numero ripiani	1
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	100 kg
ComfortClose	no
Peso	28 kg
Posizionamento maniglia	in basso
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Altezza	750 mm
Profondità	500 mm
Frontalini armadio	Porta battente in lamiera e policarb. trasparente
Profondità in G	20
Larghezza in G	20
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Struttura armadio	Sopralzo
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/940013-750>