

Garant GRIDLINE

Armadio base con cassetto, con ante battenti in lamiera e policarbonato trasparente, 16×16G, Altezza: 1000mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	940023 1000
GTIN	4062406067267
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio attrezzato 20×20G, con cassette 16×16G. Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante battenti rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. **Zoccolo di livellamento** per armadi base con 4 piedini regolabili singolarmente in modo da compensare le irregolarità del pavimento. La maniglia si trova nella parte superiore dell'anta nell'armadio base, mentre è situata nella parte inferiore nel sopralzo.

Altezza frontalini dei cassette 125 mm.

Fornitura:

Armadio con ripiani e cassetto inclusi.

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassette grigio chiaro RAL 7035, ante e frontalini dei cassette antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501 – 940710 e Gruppo 95.
In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Larghezza	500 mm
Altezza utile	845 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Posizionamento maniglia	in alto
Numero dei cassetti	1
Peso	46 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Frontalini armadio	Porta battente in lamiera e policarb. trasparente
Altezza	1000 mm
Profondità	500 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	100 kg
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Numero ripiani	2
ComfortClose	no
Profondità in G	20
Larghezza in G	20
Cassetti larghezza utile in G	16
Cassetti profondità utile in G	16
Profondità utile cassetti	400 mm
Larghezza utile cassetti	400 mm
Superficie utile dei cassetti in G	16×16
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G	16×16G
Struttura armadio	Armadio base
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

Accessori

Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 20G Altezza frontalini cassetti 75 mm	940640 75
Piano di appoggio in bambù Dimensioni in G 20X20	951980 20X20
Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 20G Altezza frontalini cassetti 125 mm	940640 125
Set di illuminazione Basic per armadi GridLine con Ante battenti Per altezza armadio 900/1000 mm	940501 900/1000
Set di supporti per ripiani per armadi GridLine 20 pezzi Modello F	940559 F
Sistema di rientro ammortizzato per cassetti Comfort Close Portata cassetto 75 kg	950180 75
Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 20G Altezza frontalini cassetti 200 mm	940640 200
Maniglia per GridLine Modello GP11	914226 GP11
Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G 20	940560 20
Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 20G Altezza frontalini cassetti 100 mm	940640 100
Set di tappetini antiscivolo per cassetti,5 pezzi Dimensioni in G 16X16	951885 16X16
Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 20G Altezza frontalini cassetti 150 mm	940640 150
Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 20	940550 20
Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 20G Altezza frontalini cassetti 300 mm	940640 300
Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G 20	940552 20

Piano di appoggio in compensato Dimensioni in G 20X20	951985 20X20
Tappetino in gomma scanalata per cassette Dimensioni in G 16X16	951910 16X16
