

Garant GRIDLINE

**Armadio base con cassetto, con ante battenti in lamiera piena, 16×16G,
Altezza: 900mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	940021 900
GTIN	4062406067199
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio attrezzato 20×20G, con cassette 16×16G. Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante battenti rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. **Zoccolo di livellamento** per armadi base con 4 piedini regolabili singolarmente in modo da compensare le irregolarità del pavimento. La maniglia si trova nella parte superiore dell'anta nell'armadio base, mentre è situata nella parte inferiore nel sopralzo.

Altezza frontalini dei cassette 125 mm.

Fornitura:

Armadio con ripiani e cassetto inclusi.

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassette grigio chiaro RAL 7035, ante e frontalini dei cassette antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501 – 940710 e Gruppo 95.
In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Frontalini armadio	Porta battente in lamiera piena
Larghezza	500 mm
Numero ripiani	1
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	100 kg
Posizionamento maniglia	in alto
Altezza	900 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Peso	39 kg
Numero dei cassette	1
Altezza utile	745 mm
Profondità	500 mm
ComfortClose	no
Cassette profondità utile in G	16
Profondità in G	20
Cassette larghezza utile in G	16
Larghezza utile cassette	400 mm
Larghezza in G	20
Profondità utile cassette	400 mm
Superficie utile dei cassette in G	16×16
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G	16×16G
Struttura armadio	Armadio base
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

Accessori

Piano di appoggio in compensato Dimensioni in G 20X20	951985 20X20
Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G 20	940552 20
Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G 20	940560 20
Sistema di rientro ammortizzato per cassetti Comfort Close Portata cassetto 75 kg	950180 75
Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 20G Altezza frontalini cassetti 75 mm	940640 75
Piano di appoggio in bambù Dimensioni in G 20X20	951980 20X20
Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 20G Altezza frontalini cassetti 100 mm	940640 100
Tappetino in gomma scanalata per cassetti Dimensioni in G 16X16	951910 16X16
Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 20G Altezza frontalini cassetti 125 mm	940640 125
Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 20	940550 20
Set di tappetini antiscivolo per cassetti,5 pezzi Dimensioni in G 16X16	951885 16X16
Set di supporti per ripiani per armadi GridLine20 pezzi Modello F	940559 F
Set di illuminazione Basic per armadi GridLine con Ante battenti Per altezza armadio 900/1000 mm	940501 900/1000
Maniglia per GridLine Modello GP11	914226 GP11