

Garant GRIDLINE

**Armadio base con cassetto, con ante battenti in lamiera piena, 16×16G,
Altezza: 800mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 940021 800 |
| GTIN | 4062406067182 |
| Classe articolo | 9GI |

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio attrezzato 20×20G, con cassette 16×16G. Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante battenti rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. **Zoccolo di livellamento** per armadi base con 4 piedini regolabili singolarmente in modo da compensare le irregolarità del pavimento. La maniglia si trova nella parte superiore dell'anta nell'armadio base, mentre è situata nella parte inferiore nel sopralzo.

Altezza frontalini dei cassette 125 mm.

Fornitura:

Armadio con ripiani e cassetto inclusi.

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassette grigio chiaro RAL 7035, ante e frontalini dei cassette antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501 – 940710 e Gruppo 95.
In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Altezza utile | 645 mm |
| Larghezza | 500 mm |
| Estrazione cassette (estrazione parziale/totale) | 100 % |
| Portata cassette/ripiani estraibili | 75 kg |
| Frontalini armadio | Porta battente in lamiera piena |
| Numero dei cassette | 1 |
| Sistema di chiusura elettronico – allestibile | sì |
| Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) | 100 kg |
| ComfortClose | no |
| Posizionamento maniglia | in alto |
| Peso | 35 kg |
| Numero ripiani | 1 |
| Altezza | 800 mm |
| Profondità | 500 mm |
| Larghezza utile cassette | 400 mm |
| Cassette larghezza utile in G | 16 |
| Profondità in G | 20 |
| Cassette profondità utile in G | 16 |
| Profondità utile cassette | 400 mm |
| Larghezza in G | 20 |
| Superficie utile dei cassette in G | 16×16 |
| Spessore del materiale | 0,9 mm |
| Portata corpo interno dell'armadio | 1000 kg |
| Angolo di apertura sportello | 250 grado |
| Regolazione dell'altezza con passo | 25 mm |
| Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola |
| Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |

| | |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G | 16×16G |
| Struttura armadio | Armadio base |
| Tipo di prodotto | Armadio con ripiani |

Accessori

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 20G Altezza frontalini cassetti 75 mm | 940640 75 |
| Maniglia per GridLine Modello GP11 | 914226 GP11 |
| Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 20G Altezza frontalini cassetti 100 mm | 940640 100 |
| Tappetino in gomma scanalata per cassetti Dimensioni in G 16X16 | 951910 16X16 |
| Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 20 | 940550 20 |
| Set di tappetini antiscivolo per cassetti,5 pezzi Dimensioni in G 16X16 | 951885 16X16 |
| Piano di appoggio in compensato Dimensioni in G 20X20 | 951985 20X20 |
| Piano di appoggio in bambù Dimensioni in G 20X20 | 951980 20X20 |
| Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G 20 | 940552 20 |
| Sistema di rientro ammortizzato per cassetti Comfort Close Portata cassetto 75 kg | 950180 75 |
| Set di supporti per ripiani per armadi GridLine20 pezzi Modello F | 940559 F |
| Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G 20 | 940560 20 |
| Set di illuminazione Basic per armadi GridLine conAnte battenti Per altezza armadio 750/800 mm | 940501 750/800 |
| Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 20G Altezza frontalini cassetti 125 mm | 940640 125 |