

Garant GRIDLINE

**Armadio sopraalzo con cassetto, con ante battenti in lamiera piena, 16×16G,  
Altezza: 750mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	940031 750
GTIN	4062406067298
Classe articolo	9GI

**Descrizione****Esecuzione:**

Armadio attrezzato 20×20G, con cassette 16×16G. Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante battenti rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. **Zoccolo di livellamento** per armadi base con 4 piedini regolabili singolarmente in modo da compensare le irregolarità del pavimento. La maniglia si trova nella parte superiore dell'anta nell'armadio base, mentre è situata nella parte inferiore nel sopraalzo.

Altezza frontalini dei cassette 125 mm.

**Fornitura:**

Armadio con ripiani e cassetto inclusi.

**Verniciatura:**

Corpo e corpo dei cassette grigio chiaro RAL 7035, ante e frontalini dei cassette antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

**Nota:**

Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501 – 940710 e Gruppo 95.  
In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

**Descrizione tecnica**

Peso	33 kg
ComfortClose	no
Altezza utile	595 mm
Larghezza	500 mm
Posizionamento maniglia	in basso
Frontalini armadio	Porta battente in lamiera piena
Numero ripiani	1
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Altezza	750 mm
Numero dei cassette	1
Profondità	500 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Portata cassette/ripianti estraibili	75 kg
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	100 kg
Cassette larghezza utile in G	16
Cassette profondità utile in G	16
Profondità in G	20
Larghezza utile cassette	400 mm
Profondità utile cassette	400 mm
Larghezza in G	20
Superficie utile dei cassette in G	16×16
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G	16×16G
Struttura armadio	Sopralzo
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

## Accessori

Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 20G Altezza frontalini cassetti 125 mm	940640 125
Set di illuminazione Basic per armadi GridLine conAnte battenti Per altezza armadio 750/800 mm	940501 750/800
Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G 20	940552 20
Tappetino in gomma scanalata per cassetti Dimensioni in G 16X16	951910 16X16
Set di tappetini antiscivolo per cassetti,5 pezzi Dimensioni in G 16X16	951885 16X16
Sistema di rientro ammortizzato per cassetti Comfort Close Portata cassetto 75 kg	950180 75
Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 20G Altezza frontalini cassetti 150 mm	940640 150
Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 20G Altezza frontalini cassetti 100 mm	940640 100
Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G 20	940560 20
Set di supporti per ripiani per armadi GridLine20 pezzi Modello F	940559 F
Maniglia per GridLine Modello GP11	914226 GP11
Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 20G Altezza frontalini cassetti 300 mm	940640 300
Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 20G Altezza frontalini cassetti 75 mm	940640 75
Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 20	940550 20
	940640 200

Cassetto per armadi con ante battenti, larghezza 20G  
Altezza frontalini cassette 200 mm

---