

Garant GRIDLINE

Armadio sopraalzo con cassetto, con ante battenti in lamiera e policarbonato trasparente, 16×16G, Altezza: 750mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	940033 750
GTIN	4062406067311
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio attrezzato 20×20G, con cassette 16×16G. Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante battenti rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. **Zoccolo di livellamento** per armadi base con 4 piedini regolabili singolarmente in modo da compensare le irregolarità del pavimento. La maniglia si trova nella parte superiore dell'anta nell'armadio base, mentre è situata nella parte inferiore nel sopraalzo.

Altezza frontalini dei cassette 125 mm.

Fornitura:

Armadio con ripiani e cassetto inclusi.

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassette grigio chiaro RAL 7035, ante e frontalini dei cassette antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501 – 940710 e Gruppo 95.
In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	100 kg
Altezza	750 mm
Altezza utile	595 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
ComfortClose	no
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Posizionamento maniglia	in basso
Larghezza	500 mm
Numero ripiani	1
Numero dei cassette	1
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Peso	33 kg
Frontalini armadio	Porta battente in lamiera e policarb. trasparente
Profondità	500 mm
Larghezza utile cassette	400 mm
Cassette larghezza utile in G	16
Larghezza in G	20
Profondità in G	20
Cassette profondità utile in G	16
Profondità utile cassette	400 mm
Superficie utile dei cassette in G	16×16
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G	16×16G
Struttura armadio	Sopralzo
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

Accessori

Sistema di rientro ammortizzato per cassetti Comfort Close Portata cassetto 75 kg	950180 75
Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 20G Altezza frontalini cassetti 75 mm	940640 75
Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 20G Altezza frontalini cassetti 200 mm	940640 200
Set di illuminazione Basic per armadi GridLine conAnte battenti Per altezza armadio 750/800 mm	940501 750/800
Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G 20	940552 20
Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 20	940550 20
Tappetino in gomma scanalata per cassetti Dimensioni in G 16X16	951910 16X16
Maniglia per GridLine Modello GP11	914226 GP11
Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 20G Altezza frontalini cassetti 100 mm	940640 100
Set di tappetini antiscivolo per cassetti,5 pezzi Dimensioni in G 16X16	951885 16X16
Set di supporti per ripiani per armadi GridLine20 pezzi Modello F	940559 F
Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 20G Altezza frontalini cassetti 300 mm	940640 300
Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 20G Altezza frontalini cassetti 150 mm	940640 150
Cassetto per armadi con ante battenti,larghezza 20G Altezza frontalini cassetti 125 mm	940640 125
	940560 20

Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G
20
