

Garant GRIDLINE

**Armadio base con ante battenti in lamiera piena, Altezza: 800mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	940041 800
GTIN	4062406067342
Classe articolo	9GI

**Descrizione****Esecuzione:**

Armadio attrezzato 30x20G. Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante battenti rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. **Zoccolo di livellamento** per armadi base con 4 piedini regolabili singolarmente in modo da compensare le irregolarità del pavimento. La maniglia si trova nella parte superiore dell'anta nell'armadio base, mentre è situata nella parte inferiore nel sopralzo.

**Fornitura:**

Armadio con ripiani inclusi.

**Verniciatura:**

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

**Nota:**

Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501 – 940710 e Gruppo 95.  
In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

**Descrizione tecnica**

Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	100 kg

Altezza	800 mm
ComfortClose	no
Posizionamento maniglia	in alto
Larghezza	750 mm
Peso	39 kg
Altezza utile	645 mm
Frontalini armadio	Porta battente in lamiera piena
Profondità	500 mm
Numero ripiani	1
Profondità in G	20
Larghezza in G	30
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Struttura armadio	Armadio base
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

## Accessori

Set di supporti per ripiani per armadi GridLine20 pezzi Modello F	940559 F
Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	940560 30
Piano di appoggio in compensato Dimensioni in G 30X20	951985 30X20
Set di illuminazione Extended per armadi GridLinecon ante a battente, larghezza 30G Per altezza armadio 750/800 mm	940510 750/800

Maniglia per GridLine Modello GP11	914226 GP11
Piano di appoggio in bambù Dimensioni in G 30X20	951980 30X20
Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	940550 30
Zoccolo inforcabile con lato amovibile, profondità 20G, altezza 150 mm Larghezza alloggiamento G 30	958146 30
Set di illuminazione Basic per armadi GridLine con Ante battenti Per altezza armadio 750/800 mm	940501 750/800
Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	940552 30
Ripiano 200 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	940590 30