

Garant GRIDLINE

**Armadio base con ante battenti in lamiera e policarbonato trasparente,  
Altezza: 800mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	940043 800
GTIN	4062406067410
Classe articolo	9GI

**Descrizione****Esecuzione:**

Armadio attrezzato 30×20G. Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante battenti rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. **Zoccolo di livellamento** per armadi base con 4 piedini regolabili singolarmente in modo da compensare le irregolarità del pavimento. La maniglia si trova nella parte superiore dell'anta nell'armadio base, mentre è situata nella parte inferiore nel sopralzo.

**Fornitura:**

Armadio con ripiani inclusi.

**Verniciatura:**

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

**Nota:**

Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501 – 940710 e Gruppo 95.  
In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

**Descrizione tecnica**

Profondità	500 mm
Altezza	800 mm

Altezza utile	645 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Peso	39 kg
ComfortClose	no
Larghezza	750 mm
Posizionamento maniglia	in alto
Frontalini armadio	Porta battente in lamiera e policarb. trasparente
Numero ripiani	1
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	100 kg
Profondità in G	20
Larghezza in G	30
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Struttura armadio	Armadio base
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

## Accessori

Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	940560 30
Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	940552 30
Zoccolo inforcabile con lato amovibile, profondità 20G, altezza 150 mm Larghezza alloggiamento G 30	958146 30

Set di supporti per ripiani per armadi GridLine20 pezzi Modello F	940559 F
Set di illuminazione Basic per armadi GridLine con Ante battenti Per altezza armadio 750/800 mm	940501 750/800
Piano di appoggio in bambù Dimensioni in G 30X20	951980 30X20
Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	940550 30
Maniglia per GridLine Modello GP11	914226 GP11
Set di illuminazione Extended per armadi GridLine con ante a battente, larghezza 30G Per altezza armadio 750/800 mm	940510 750/800
Ripiano 200 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	940590 30
Piano di appoggio in compensato Dimensioni in G 30X20	951985 30X20