

Garant GRIDLINE

**Armadio base con ante battenti in lamiera e policarbonato trasparente,
Altezza: 1500mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	940043 1500
GTIN	4062406067458
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio attrezzato 30×20G. Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante battenti rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. **Zoccolo di livellamento** per armadi base con 4 piedini regolabili singolarmente in modo da compensare le irregolarità del pavimento. La maniglia si trova nella parte superiore dell'anta nell'armadio base, mentre è situata nella parte inferiore nel sopralzo.

Fornitura:

Armadio con ripiani inclusi.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Per ripiani e accessori per armadi GridLine vedi n. art. 940501 – 940710 e Gruppo 95.
In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Altezza	1500 mm
Posizionamento maniglia	in alto

Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Peso	65 kg
ComfortClose	no
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	100 kg
Altezza utile	1345 mm
Numero ripiani	3
Larghezza	750 mm
Frontalini armadio	Porta battente in lamiera e policarb. trasparente
Profondità	500 mm
Profondità in G	20
Larghezza in G	30
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Struttura armadio	Armadio base
Tipo di prodotto	Armadio con ripiani

Accessori

Ripiano obliquo Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	940560 30
Piano di appoggio in compensato Dimensioni in G 30X20	951985 30X20
Zoccolo inforcabile con lato amovibile, profondità 20G, altezza 150 mm Larghezza alloggiamento G 30	958146 30

Ripiano 200 kg Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	940590 30
Set di illuminazione Extended per armadi GridLine con ante a battente, larghezza 30G Per altezza armadio 1500 mm	940510 1500
Set di illuminazione Basic per armadi GridLine con Ante battenti Per altezza armadio 1500 mm	940501 1500
Ripiano fessurato Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	940552 30
Maniglia per GridLine Modello GP11	914226 GP11
Piano di appoggio in bambù Dimensioni in G 30X20	951980 30X20
Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	940550 30
Set di supporti per ripiani per armadi GridLine 20 pezzi Modello F	940559 F